


品番：EA614LS-17

品名：17 mm ギアレンチ(スタビ-)



販売価格	945円(税抜) / 1,040円(税込)		
カタログ価格	945円(税抜) / 1,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 55 (2026/03/29 03:05現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0405ページ		



仕様

サイズ(mm)	17	厚み(mm)	7.5×10.3
全長(mm)	125	重量(g)	110
材質	クロムバナジウム鋼		
12ポイント			
狭い場所での作業に便利なショートタイプのギアレンチ			
メガネ部にラチェットギア構造を取り入れた、画期的なコンビネーションレンチです。			
耐久性に優れ、72歯のギアで滑らず作業できます。			
送り角が5°なので狭い場所での作業に最適です。			
美しいミラーメッキ仕上げ			
面接触ですので、相手を傷つける事なく、確実にすばやく作業が出来ます。			
72山のラチェット機構でありながら、コンビネーションレンチの規格トルク(メガネ部)をクリアしているので、コンビネーションレンチ同様に本締めが出来ます。			
※ギヤの切替えは本体を裏返しにして使用してください。			

代替品

品番	EA684AS-17
----	------------



コメント ギア仕様ではありません

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.