

品番：EA614LY-19

品名：19mm/458mm 超ロングラチェットメガネレンチ(首振り型)



販売価格	8,550円(税抜) / 9,405円(税込)		
カタログ価格	8,550円(税抜) / 9,405円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/04 12:40現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0418ページ		



超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます

#### 仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	34550
材質	クロームバナジウム鋼	ギア数	72
厚み	オフセットタイプ部:11mm 首振りタイプ部: 20.5mm	サイズ	19mm
全長	458mm	重量	500g

12ポイント

超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。

ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。

ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。

オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。

72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。

ミラー仕上げです。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.