

品番：EA614ST-10

品名：10 mm 片目片口スパナ



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,440円(税抜) / 2,684円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,440円(税抜) / 2,684円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 12 (2026/05/29 01:53現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0380ページ | | |



| SPECIFICATION | |
|---------------|------------|
| 品名 | 片目片口スパナ |
| 品番 | EA614ST-10 |
| 規格 | ISO 6789 |
| 材質 | クロム合金鋼 |
| 全長(L;mm) | 125 |
| スパナ部外径(b;mm) | 23 |
| メガネ部外径(d;mm) | 14.8 |
| スパナ部厚み(a1;mm) | 4.8 |
| メガネ部厚み(a2;mm) | 7 |
| 重量(g) | 35 |



仕様

| | | | |
|------------------|--|-------|-------|
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 13-10 |
| サイズ | 10mm 全長(L;mm):125 スパナ部外径(b;mm):23 メガネ部外径(d;mm):14.8 スパナ部厚み(a1;mm):4.8 メガネ部厚み(a2;mm):7 | 重量(g) | 35 |
| 材質 | クロム合金鋼 | | |
| 12ポイント | | | |
| 15°タイプ | | | |
| 軽さと剛性感を両立するI型ボディ | | | |
| AS-drive(面接触) | | | |
| ショートタイプ | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.