

品番：EA616BS-3

品名：10x12mm 両口メガネレンチ(ステンス製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,430円(税抜) / 2,673円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,430円(税抜) / 2,673円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/26 19:14現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0367ページ0425ページ               |      |   |



防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

#### 仕様

|                                   |               |    |       |
|-----------------------------------|---------------|----|-------|
| サイズ                               | 10×12mm       | 全長 | 140mm |
| 材質                                | ステンレス(SUS420) | 重量 | 55g   |
| ストレートタイプ                          |               |    |       |
| 12ポイント                            |               |    |       |
| 湿気、酸、アルカリなど厳しい環境でも使用可能            |               |    |       |
| 弱磁性のため、高磁場での作業にも適しています。           |               |    |       |
| 表面にクロムメッキ処理を行っておらず環境に配慮しています。     |               |    |       |
| 先端は円弧状の接点設計のため、ナットやレンチが削れるのを防ぎます。 |               |    |       |
| 一体成形鍛造技術採用                        |               |    |       |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.