

品番：EA616DG-1

品名：4本組 HEX両口めがねレンチ



販売価格	6,830円(税抜) / 7,513円(税込)		
カタログ価格	6,830円(税抜) / 7,513円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/04 06:54現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0430ページ		



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	M274
サイズ(mm)	8×8・10×10・12×12・14×14 (4本組)	全長(mm)	175・195・220・240
厚み	5×5・6×6・12×12・14×14	材質	工具鋼
6ポイント			
45°×10°タイプ			
六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等の作業(30°の振り角度で回転)が可能です。			
六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。			
柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.