

品番：EA616DG-57


品名：E8-E10/300mm 両口めがねレンチ



販売価格	3,350円(税抜) / 3,685円(税込)		
カタログ価格	3,350円(税抜) / 3,685円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/04 06:59現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0430ページ		



品番	規格	全長(mm)	重量(g)
EA616DG-57	E8-E10	300	100



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	WEE8X10L
サイズ	E8×E10	厚み(mm)	6.5×7
全長(mm)	300	重量(g)	100
材質	工具鋼		

長い全長と片側ツバ付きのめがねレンチで作業性の悪い場所にあるE型トルクの締め緩めに便利です。

輸入車(特に米車・欧州車)のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクに使用できます。

ストレートタイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.