

品番：EA616GA-10E

品名：18x21mm 両口めがねレンチ



販売価格	6,460円(税抜) / 7,106円(税込)		
カタログ価格	6,460円(税抜) / 7,106円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/28 02:17現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0381ページ		



AS-drive  
●ボルトの角に当たるのを、わずかに曲げて当たる面積を増やすことで、ボルトの角を傷めず、トルクの伝達を増大します。

20-18X21	
品名	両口めがねレンチ
規格	ISO 6789
材質	クロム合金鋼
全長	300
開口幅	18x21
厚さ	12.0x13.0
重量	279
特徴	AS-drive、75°タイプ



## 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	20-18X21
サイズ(mm)	18x21	全長(mm)	300
厚さ(mm)	12.0x13.0	重量(g)	279
材質	クロム合金鋼		
12ポイント			
75°タイプ			
AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。			
メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適。			
軽さと剛性感を両立するI型ボディ。			
油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.