

品番：EA616GA-11

品名：20x22mm 両口めがねレンチ



販売価格	5,430円(税抜) / 5,973円(税込)		
カタログ価格	5,430円(税抜) / 5,973円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/06/30 12:15現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0381ページ		



AS-drive
●ボルトの角に当たるのを、わずかに傾けて広い面の面接触を確保することでダメージを軽減し、トルクの伝達を増大します。

20x22mm	
規格	単位
全長	300
幅	22
厚さ	13.0
重量	317



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	20-20X22
サイズ(mm)	20×22	全長(mm)	300
厚さ(mm)	13.0x14.0	重量(g)	317
材質	クロム合金鋼		
75°タイプ			
12ポイント			
アンチスリップ機能			
AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。			
メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適。			
軽さと剛性感を両立するI型ボディ。			
油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.