

品番：EA616GA-12

品名：21x23mm 両口めがねレンチ



販売価格	6,770円(税抜) / 7,447円(税込)		
カタログ価格	6,770円(税抜) / 7,447円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/04/28 03:51現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0381ページ		



AS-drive
●ボルトの角に当たるのを、わずかに削り取って角に当る衝撃を減らすことで作業の負担を軽減し、トルクの伝達を増大します。

品名	型番	サイズ	全長	重量
両口めがねレンチ	EA616GA-12	21x23	315	312



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	20-21X23
サイズ(mm)	21×23	全長(mm)	315
厚さ(mm)	13.0x14.0	重量(g)	312
材質	クロム合金鋼		
75°タイプ			
12ポイント			
アンチスリップ機能			
AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。			
メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適。			
軽さと剛性感を両立するI型ボディ。			
油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.