

品番：EA616GA-12

品名：21x23mm 両口めがねレンチ



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 6,770円(税抜) / 7,447円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 6,770円(税抜) / 7,447円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 7 (2026/04/28 02:17現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0381ページ                      |      |   |



| 21x23mm    |        |       |        |
|------------|--------|-------|--------|
| 品番         | 全長(mm) | 重量(g) | 材質     |
| EA616GA-12 | 315    | 312   | クロム合金鋼 |



## 仕様

|                                |                   |        |          |
|--------------------------------|-------------------|--------|----------|
| メーカー                           | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番     | 20-21X23 |
| サイズ(mm)                        | 21×23             | 全長(mm) | 315      |
| 厚さ(mm)                         | 13.0x14.0         | 重量(g)  | 312      |
| 材質                             | クロム合金鋼            |        |          |
| 75°タイプ                         |                   |        |          |
| 12ポイント                         |                   |        |          |
| アンチスリップ機能                      |                   |        |          |
| AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。 |                   |        |          |
| メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適。  |                   |        |          |
| 軽さと剛性感を両立するI型ボディ。              |                   |        |          |
| 油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。     |                   |        |          |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.