

品番：EA616GA-15

品名：24x27mm 両口めがねレンチ



販売価格	7,080円(税抜) / 7,788円(税込)		
カタログ価格	7,080円(税抜) / 7,788円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/28 02:17現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0381ページ		



AS-drive
●ボルトの角に当たるのを、わずかに傾けて広い面の面接触で滑りこませるのを別名、トルクの伝達を増大します。

品番	規格	材質	重量	全長	開口幅	開口厚
EA616GA-15	24x27	クロム合金鋼	447g	330mm	24mm	27mm



仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	20-24X27
サイズ(mm)	24×27	全長(mm)	330
厚さ(mm)	14.0×15.0	重量(g)	447
材質	クロム合金鋼		
75°タイプ			
12ポイント			
アンチスリップ機能			
AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。			
メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適。			
軽さと剛性感を両立するI型ボディ。			
油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.