

品番：EA616GA-15

品名：24x27mm 両口めがねレンチ



販売価格	7,080円(税抜) / 7,788円(税込)		
カタログ価格	7,080円(税抜) / 7,788円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/30 11:18現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0381ページ		



24x27mm	
品名	両口めがねレンチ
型番	EA616GA-15
メーカー	STAHLWILLE
サイズ	24x27
全長	330
重量	447
材質	クロム合金鋼
特徴	75°タイプ、12ポイント、アンチスリップ機能



## 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	20-24X27
サイズ(mm)	24×27	全長(mm)	330
厚さ(mm)	14.0x15.0	重量(g)	447
材質	クロム合金鋼		
75°タイプ			
12ポイント			
アンチスリップ機能			
AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。			
メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適。			
軽さと剛性感を両立するI型ボディ。			
油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.