

品番：EA616GA-16B

品名：27x32mm 両口めがねレンチ



販売価格	9,340円(税抜) / 10,274円(税込)		
カタログ価格	9,340円(税抜) / 10,274円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/28 02:18現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0381ページ		



27X32mm 両口めがねレンチ	
全長	360
開口幅	27
開口厚	32
厚さ	15.0
重量	596



仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	20-27X32
サイズ(mm)	27×32	全長(mm)	360
厚さ(mm)	15.0×16.0	重量(g)	596
材質	クロム合金鋼		
75°タイプ			
12ポイント			
アンチスリップ機能			
AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。			
メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適。			
軽さと剛性感を両立するI型ボディ。			
油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.