

品番：EA616GA-20

品名：46x50mm 両口めがねレンチ



販売価格	34,600円(税抜) / 38,060円(税込)		
カタログ価格	34,600円(税抜) / 38,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/28 02:17現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0381ページ		



2000E-11111111			
品名	規格	単位	在庫
46x50mm 両口めがねレンチ	20-46X50	本	1



仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	20-46X50
サイズ(mm)	46×50	全長(mm)	535
厚さ(mm)	19.0x20.0	重量(g)	1709
材質	クロム合金鋼		
75°タイプ			
12ポイント			
アンチスリップ機能			
AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。			
メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適。			
軽さと剛性感を両立するI型ボディ。			
油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.