

品番：EA616GA-3B

品名：8x10mm 両口めがねレンチ



販売価格	3,700円(税抜) / 4,070円(税込)		
カタログ価格	3,700円(税抜) / 4,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/30 09:51現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0381ページ		



品名	規格	単位	在庫	価格
8x10mm 両口めがねレンチ	20-8X10	本	6	3,700円(税抜)



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	20-8X10
サイズ(mm)	8×10	全長(mm)	180
厚さ(mm)	7.0x9.0	重量(g)	61
材質	クロム合金鋼		
75°タイプ			
12ポイント			
アンチスリップ機能			
AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。			
メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適。			
軽さと剛性感を両立するI型ボディ。			
油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.