

品番：EA616GA-4

品名：10x11mm 両口めがねレンチ



販売価格	3,150円(税抜) / 3,465円(税込)		
カタログ価格	3,150円(税抜) / 3,465円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/06/30 10:32現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0381ページ		



品番	規格	材質	全長	重量
EA616GA-4	10x11	クロム合金鋼	200	93



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	20-10X11
サイズ(mm)	10×11	全長(mm)	200
厚さ(mm)	9.0×9.0	重量(g)	93
材質	クロム合金鋼		
75°タイプ			
12ポイント			
アンチスリップ機能			
AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。			
メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適。			
軽さと剛性感を両立するI型ボディ。			
油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.