

品番：EA616GA-5

品名：12x13mm 両口めがねレンチ



販売価格	3,440円(税抜) / 3,784円(税込)		
カタログ価格	3,440円(税抜) / 3,784円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/30 09:51現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0381ページ		



AS-drive
●ボルトの角に当たるのを、わずかにオフセットにすることで、損傷を減らすことができます。トルクの伝達を増大させます。

220mm 両口めがねレンチ	
品番	EA616GA-5
サイズ	12x13
全長	220
重量	126
材質	クロム合金鋼
特徴	75°タイプ、12ポイント、アンチスリップ機能



仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	20-12X13
サイズ(mm)	12×13	全長(mm)	220
厚さ(mm)	9.0×10.0	重量(g)	126
材質	クロム合金鋼		
75°タイプ			
12ポイント			
アンチスリップ機能			
AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。			
メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適。			
軽さと剛性感を両立するI型ボディ。			
油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.