

品番：EA616GA-7

品名：14x15mm 両口めがねレンチ



販売価格	3,670円(税抜) / 4,037円(税込)		
カタログ価格	3,670円(税抜) / 4,037円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/04/28 02:17現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0381ページ		



2300E-14X15	
品名	仕様
品名	両口めがねレンチ
仕様	14x15mm
材質	クロム合金鋼
全長	245mm
重量	163g
厚さ	10.0x12.0mm
オフセット	75°
ポイント	12
機能	アンチスリップ機能
特徴	AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。
特徴	メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適。
特徴	軽さと剛性感を両立するI型ボディ。
特徴	油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。



## 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	20-14X15
サイズ(mm)	14×15	全長(mm)	245
厚さ(mm)	10.0x12.0	重量(g)	163
材質	クロム合金鋼		
75°タイプ			
12ポイント			
アンチスリップ機能			
AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。			
メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適。			
軽さと剛性感を両立するI型ボディ。			
油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.