

品番：EA616GB-1

品名：1/4" x 5/16" 両口めがねレンチ



販売価格	3,460円(税抜) / 3,806円(税込)		
カタログ価格	3,460円(税抜) / 3,806円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/28 00:55現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0381ページ		



AS-drive  
●ボルトの角に当たるのを、わずかに削り取って角に当る衝撃を減らすことにより、ボルトの角の強度を低下させません。

品名	型番	全長(mm)	重量(g)
両口めがねレンチ	EA616GB-1	180	61



品名	型番	全長(mm)	重量(g)
両口めがねレンチ	EA616GB-1	180	61

## 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	20A-1/4X5/16
サイズ(インチ)	1/4x5/16	全長(mm)	180
厚さ(mm)	7x7	重量(g)	61
材質	クロム合金鋼		
アンチスリップ機能			
75°タイプ			
12ポイント			
メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適。			
軽さと剛性感を両立するI型ボディ。			
油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。			
AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.