

品番 : EA616GB-10

品名 : 1・1/8"x1・5/16" 両口めがねレンチ



販売価格	11,300円(税抜) / 12,430円(税込)		
カタログ価格	11,300円(税抜) / 12,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/08/04 12:05現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0387ページ		



AS-drive  
●ボルトの角に当たるのを、わずかに磨き取って角に当る面積を増やすことにより、角の劣化を抑制し、トルクの伝達を増大します。

SPECIFICATION	
品名	両口めがねレンチ
型番	EA616GB-10
サイズ	1.1/8" x 1.5/16"
全長	365mm
重量	581g
材質	クロム合金鋼
特徴	アンチスリップ機能、75°タイプ、12ポイント



## 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	20A-1・1/8X1・5/16
サイズ(インチ)	1.1/8×1.5/16	全長(mm)	365
厚さ(mm)	15x16	重量(g)	581
材質	クロム合金鋼		
アンチスリップ機能			
75°タイプ			
12ポイント			
メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適。			
軽さと剛性感を両立するI型ボディ。			
油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。			
AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.