

品番：EA616GB-2

品名：3/8" x 7/16" 両口めがねレンチ



販売価格	3,930円(税抜) / 4,323円(税込)		
カタログ価格	3,930円(税抜) / 4,323円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/28 02:20現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0381ページ		



AS-drive
●ボルトの角に当たるのを、わずかに曲げて当たる面積を増やすことで、ボルトの角の損傷を軽減します。

SPECIFICATION	
品番	EA616GB-2
メーカー	STAHLWILLE
サイズ	3/8" x 7/16"
全長	200mm
厚さ	9x9mm
重量	88g
材質	クロム合金鋼
特徴	75°タイプ、12ポイント



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	20A-3/8X7/16
サイズ(インチ)	3/8x7/16	全長(mm)	200
厚さ(mm)	9x9	重量(g)	88
材質	クロム合金鋼		

アンチスリップ機能

75°タイプ

12ポイント

メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適。

軽さと剛性感を両立するI型ボディ。

油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。

AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。

代替品

	品番	EA616GC-102
	コメント	仕様ご確認下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.