


品番：EA616GB-3

品名：1/2" x 9/16" 両口めがねレンチ



販売価格	4,340円(税抜) / 4,774円(税込)		
カタログ価格	4,340円(税抜) / 4,774円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/28 02:20現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0381ページ		




SPECIFICATION	
品名	両口めがねレンチ
品番	EA616GB-3
規格	ISO 6789
材質	クロム合金鋼
全長	220
開口幅	9
開口厚	10
重量	131
特徴	75°タイプ、12ポイント



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	20A-1/2X9/16
サイズ(インチ)	1/2x9/16	全長(mm)	220
厚さ(mm)	9x10	重量(g)	131
材質	クロム合金鋼		
アンチスリップ機能			
75°タイプ			
12ポイント			
メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適。			
軽さと剛性感を両立するI型ボディ。			
油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。			
AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。			

代替品

	品番	EA616GC-205
	コメント	変更点:各仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.