


品番 : EA616GB-4

品名 : 19/32"×11/16" 両口めがねレンチ



販売価格	4,700円(税抜) / 5,170円(税込)		
カタログ価格	4,700円(税抜) / 5,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/25 13:46現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0381ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	20A-19/32X11/16
サイズ(インチ)	19/32×11/16	全長(mm)	255
厚さ(mm)	11x12	重量(g)	177
材質	クロム合金鋼		

アンチスリップ機能

75°タイプ

12ポイント

重量

177g

メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適。

軽さと剛性感を両立するI型ボディー。

油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。

AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

