

品番：EA616GB-4

品名：19/32"x11/16" 両口めがねレンチ



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,700円(税抜) / 5,170円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,700円(税抜) / 5,170円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/28 02:20現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0381ページ | | |



AS-drive
●ボルトの角に当たるのを、わずかに削り取って角に当たる衝撃を減らすことで作業性を向上させ、トルクの伝達を増大させます。

| SPECIFICATION | |
|---------------|------------------------|
| 品名 | 両口めがねレンチ |
| 型番 | 20A-19/32X11/16 |
| サイズ | 19/32x11/16 |
| 全長 | 255 |
| 重量 | 177 |
| 材質 | クロム合金鋼 |
| 特徴 | 75°タイプ、12ポイント、AS-drive |



仕様

| | | | |
|--------------------------------|-------------------|--------|-----------------|
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 20A-19/32X11/16 |
| サイズ(インチ) | 19/32×11/16 | 全長(mm) | 255 |
| 厚さ(mm) | 11×12 | 重量(g) | 177 |
| 材質 | クロム合金鋼 | | |
| アンチスリップ機能 | | | |
| 75°タイプ | | | |
| 12ポイント | | | |
| 重量 | 177g | | |
| メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適。 | | | |
| 軽さと剛性感を両立するI型ボディ。 | | | |
| 油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。 | | | |
| AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

