

品番 : EA616GB-4A

品名 : 5/8" x 3/4" 両口めがねレンチ



販売価格	5,070円(税抜) / 5,577円(税込)		
カタログ価格	5,070円(税抜) / 5,577円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/28 03:55現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0381ページ		



AS-drive
●ボルトの角に当たるのを、わずかに磨きで削り取ることで、トルクの伝達を増大させます。

SPECIFICATION	
品名	両口めがねレンチ
型番	EA616GB-4A
サイズ	5/8" x 3/4"
全長	270mm
厚さ	12x13mm
重量	235g
材質	クロム合金鋼
特徴	アンチスリップ機能、75°タイプ、12ポイント



仕様

メーカー	STAHLWILLE (スタビレー)	型番	20A-5/8X3/4
サイズ(インチ)	5/8x3/4	全長(mm)	270
厚さ(mm)	12x13	重量(g)	235
材質	クロム合金鋼		
アンチスリップ機能			
75°タイプ			
12ポイント			
メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適。			
軽さと剛性感を両立するI型ボディ。			
油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。			
AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.