

品番：EA616GB-5

品名：11/16"x13/16" 両口めがねレンチ



販売価格	6,570円(税抜) / 7,227円(税込)		
カタログ価格	6,570円(税抜) / 7,227円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/30 07:32現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0381ページ		



AS-drive
●ボルトの角に当たるのを、わずかに曲げて広い面の面積を増やすことで、トルクの伝達を増大します。

SPECIFICATION	
品名	両口めがねレンチ
品番	EA616GB-5
規格	11/16" x 13/16"
材質	クロム合金鋼
全長	300mm
重量	280g
特徴	アンチスリップ機能、75°タイプ、12ポイント



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	20A-11/16X13/16
サイズ(インチ)	11/16×13/16	全長(mm)	300
厚さ(mm)	12x13	重量(g)	280
材質	クロム合金鋼		
アンチスリップ機能			
75°タイプ			
12ポイント			
メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適。			
軽さと剛性感を両立するI型ボディ。			
油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。			
AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.