

品番：EA616GB-8

品名：7/8" x15/16" 両口めがねレンチ



販売価格	7,190円(税抜) / 7,909円(税込)		
カタログ価格	7,190円(税抜) / 7,909円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/28 02:20現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0381ページ		



AS-drive  
●ボルトの角に当たるのを、わずかに曲げて広い面の面積を増やすことで、トルクの伝達を増大します。

SPECIFICATION	
品番	EA616GB-8
メーカー	STAHLWILLE
サイズ	7/8" x 15/16"
全長	330
厚さ	14x14
重量	363
材質	クロム合金鋼



## 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	20A-7/8X15/16
サイズ(インチ)	7/8x15/16	全長(mm)	330
厚さ(mm)	14x14	重量(g)	363
材質	クロム合金鋼		
アンチスリップ機能			
75°タイプ			
12ポイント			
メガネ部のオフセットが75°で障害物がある際の作業に最適。			
軽さと剛性感を両立するI型ボディー。			
油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。			
AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.