



品番：EA616GC-101

品名：1/4"x 5/16" 両口めがねレンチ




販売価格	9,000円(税抜) / 9,900円(税込)		
カタログ価格	9,000円(税抜) / 9,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/28 02:17現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	180A-1/4X5/16
サイズ(インチ)	1/4×5/16	全長(mm)	107
厚さ(mm)	7.0×8.0	重量(g)	26
材質	クロム合金鋼		
12ポイント			
10°タイプ			
AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。			
ショートタイプの10°オフセットメガネレンチ			
油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。			
高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されている。			

代替品

	品番	EA616GC-201
	コメント	全長:180mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

