

品番：EA616GC-208

品名：5/8"x 3/4" 両口めがねレンチ(10°)




販売価格	11,100円(税抜) / 12,210円(税込)		
カタログ価格	11,100円(税抜) / 12,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/04/27 23:38現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0381ページ		



AS-drive  
●ボルトの角に当たるのを、わずかに削り取って広い面を形成し、摩耗を減らすことによる有効なトルクの伝達を増大します。

HPQ  
●高強度、高剛性の高強度合金鋼を使用することで、剛性のままに軽量化を実現しています。(High-Performance Quality)



### 仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	230A-5/8X3/4
サイズ(インチ)	5/8X3/4	全長(mm)	274
厚さ(mm)	11.1x12	重量(g)	156
材質	クロム合金鋼		
12ポイント			
10°タイプ			
高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されている。			
AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない			
油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。			
汎用性の高い10°オフセットメガネレンチ。			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.