

品番：EA616GF-8

品名：18x19mm/365mm 両口めがねレンチ(15)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 15,800円(税抜) / 17,380円(税込) | | |
| カタログ価格 | 15,800円(税抜) / 17,380円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/06/30 07:28現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0381ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|-------------------|--------|-----------|
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 220-18X19 |
| サイズ(mm) | 18x19 | 全長(mm) | 365 |
| 厚さ(mm) | 11x12 | 重量(g) | 295 |
| 材質 | クロム合金鋼 | | |
| 12ポイント | | | |
| 高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されている。 | | | |
| AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。 | | | |
| 油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。 | | | |
| ロングタイプでは珍しい15°オフセットタイプ。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.