

品番：EA616TA-8

品名：10x12mm 両口メガネレンチ(チタン合金製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 18,600円(税抜) / 20,460円(税込) | | |
| カタログ価格 | 18,600円(税抜) / 20,460円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/30 07:29現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0366ページ | | |



| 品番 | サイズ | 全長 | 重量 |
|-----------|-------|-----|----|
| EA616TA-8 | 10x12 | 190 | 30 |

非磁性・耐薬品性・耐食性に優れたチタン合金(6Al-4V)製

仕様

| | | | |
|------------------------------------|-------|--------|---------------|
| サイズ(mm) | 10×12 | 全長(mm) | 190 |
| 重量(g) | 30 | 材質 | チタン合金(6Al-4V) |
| 40°タイプ | | | |
| 非磁性、耐薬品性 | | | |
| 研究所、病院、変電所など精密な機械を扱う場所での使用に適しています。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.