

品番：EA616TR-4

品名：E20xE24 [Torx]めがねレンチ



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 7,100円(税抜) / 7,810円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,100円(税抜) / 7,810円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 11 (2026/06/10 19:04現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0380ページ | | |



| TORXメガネ | | |
|-----------|---------|---------|
| 品番 | サイズ | 全長 |
| EA616TR-1 | E6×E6 | 115mm |
| EA616TR-2 | E8×E8 | 140.5mm |
| EA616TR-3 | E10×E10 | 165mm |
| EA616TR-4 | E14×E14 | 227mm |

●ストレートタイプ

| TORXメガネ | |
|-----------|---------|
| 品番 | サイズ |
| EA616TR-1 | E6×E6 |
| EA616TR-2 | E8×E8 |
| EA616TR-3 | E10×E10 |
| EA616TR-4 | E14×E14 |



仕様

| | | | |
|--------|-------------------|--------|--------------|
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 21TX-E20XE24 |
| サイズ | E20×E24 | 全長(mm) | 227 |
| 厚さ(mm) | 10.5x12.5 | 重量(g) | 129 |
| 材質 | クロム合金鋼 | | |

ストレートタイプ

狭い隙間での作業に便利なショートタイプのE型ストレートヘクスローブメガネレンチ。

軽量で高剛性なI型断面ボディを採用。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.