


品番：EA617-142

品名：1/2" ソケットホルダー(赤)



販売価格	1,730円(税抜) / 1,903円(税込)		
カタログ価格	1,730円(税抜) / 1,903円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/30 08:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0989ページ		



仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	PSH-4R
差込角	12.7mm(1/2")	耐荷重	500g以下
全長	47.6mm	本体外径	φ18mm
ナスカン使用可能最大径	φ6.5mm	リング内径	φ17mm
重量	43g	材質	アルミ合金(スライド部)/鉄(その他)
カラー	レッド		

ソケットレンチ用ソケットの持ち運び・保管に大変便利です

引抜試験400kgf合格、簡単には抜けません。

ベルトに取り付け、作業の安全と効率アップに。

片手で楽々、使いたいときにすぐに取り出せます。

一部アルミ合金を使用した軽量設計

※カラビナは付属していません。

<注意>

- ・一つのホルダーに500g以上の物を吊り下げないでください。
- ・差込角に合ったサイズをご使用ください。
- ・インパクト用ソケットを取り付ける際は、ピン用穴とホルダーの落下防止ボールを合わせるようにして、取り付けてください。

- ・取り付けの際は、確実にロックが掛かっていることをご確認の上、吊り下げてください。
- ・工具の使用目的以外には使用しないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.