


品番：EA617-60

品名：10-19mm/10個 ナットキャッチ(マグ ネットインサート)



|         |                              |      |    |  |
|---------|------------------------------|------|----|--|
| 販売価格    | 2,300円(税抜)／2,530円(税込)        |      |    |  |
| カタログ価格  | 2,300円(税抜)／2,530円(税込)        |      |    |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2025/08/16 06:47現在) |      |    |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | St |  |
| カタログページ | 0457ページ                      |      |    |  |



仕様

|                                          |                                                 |          |                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|
| メーカー                                     | TONE                                            | 型番       | NCMG100                                           |
| ＜セット内容＞                                  | 10点                                             | 対応       | 10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、18mm、19mm |
| 厚み                                       | 3mm、3mm、3.5mm、3.5mm、3.5mm、3.5mm、4mm、4mm、4mm、4mm | 全長(セット時) | 172mm                                             |
| 六角・12角・スタンダード・ロング・ディープ等、いずれのタイプでも使用可能です。 |                                                 |          |                                                   |
| ソケットに装着することにより磁力でボルト・ナットを保持が可能           |                                                 |          |                                                   |
| 磁石が直接ソケットに触れない為、ソケットを磁化しません。             |                                                 |          |                                                   |
| 六角部分は樹脂の為、ソケットを傷付けません。                   |                                                 |          |                                                   |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.