品番: EA617AH-51

品名:1/4"DRx152mm ラチェットハンドル(変角・ロッキング機能)



販売価格	14,800円(税抜)/16,280円(税込)				
カタログ価格	14,800円(税抜)/16,280円(税込)				
在庫数	最新在庫: 4 (2025/11/09 01:18現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0406ページ				















インチ・とり表辞表 第一元5m 第一元5m 9/一元5m 第一元5m 11-25.5m 76-31.5m



仕様

メーカー	Wera	型番	003500
シリーズ	Zyklop(サイクロップ)	商品名	8000Aサイクロップスピードラチェット
差込角	1/4"	ギア数	72歯
全長(mm)	152	送り角	5°
ヘッド設定角度	0°·15°·90°		

左右切替式

ロック式(ロック機能付)

軸部が空回りするため早回しが可能

どんな角度もボタンひとつでラクラクセッティング

設置場所が狭い場合や届きにくい場合でも、作業スペースが確保できます。

首を0°の位置に固定し、アダプターとビットをつけると従来のドライバーのように使用できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.