

品番：EA617AJ-130

品名：1/4"DRxT30 [Torx]ビットソケット(ホルルド仕様)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,650円(税抜) / 1,815円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,650円(税抜) / 1,815円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/04/28 01:03現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0400ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|-----------------------|--------|--------|
| メーカー | Wera | 型番 | 003369 |
| 商品名 | 8767AHF | 差込角 | 1/4" |
| サイズ | T30 | 全長(mm) | 28 |
| 材質 | クロムバナジウム鋼(マットクロームメッキ) | | |

色の違いによってサイズの選別が容易です。

ビットソケット(インパクト除外)、手動工具と電動工具に対応

先端がボルト・ナット類をしっかりホルルドして脱落を防ぐ形状です。

手締め時に便利なローレット加工

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.