

品番：EA617AK-51

品名：3/8"DRx199mm ラチェットハンドル(変角・ロッキング機能)



販売価格	16,300円(税抜) / 17,930円(税込)		
カタログ価格	16,300円(税抜) / 17,930円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/20 12:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0408ページ		



### 仕様

メーカー	Wera	型番	003550
シリーズ	Zyklop(サイクロップ)	商品名	8000Bサイクロップスピードラチェット
差込角	3/8"	ギア数	75歯
全長(mm)	199	送り角	5°
ヘッド設定角度	0°・15°・90°	重量(g)	330
ロッキング式			
左右切替式			
軸部が空回りするため早回しが可能 (首をまっすぐに伸ばした状態のみ)			
ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。			
設置場所が狭い場合や届きにくい場合でも、作業スペースが確保できます。			
左右に0°、15°、90°の固定された位置により、ラチェットヘッドが滑ることなく安全に作業できます。			
首を0°の位置に固定し、アダプターとビットを取り付けることで、ドライバーのようにも使えます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

