

品番：EA617AM-51

品名：1/2"DRx277mm ラチェットハンドル(変角・ロッキング機能)



販売価格	18,700円(税抜) / 20,570円(税込)		
カタログ価格	18,700円(税抜) / 20,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/10 20:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0403ページ		



#### 仕様

メーカー	Wera	型番	003600
シリーズ	Zyklop(サイクロップ)	商品名	8000Cサイクロップスピードラチェット
差込角	1/2"	ギア数	72歯
全長	277mm	送り角	5°
ヘッド設定角度	0°・15°・90°	重量(g)	680
ロッキング式			
左右切替式			
軸部が空回りするため早回しが可能 (首をまっすぐに伸ばした状態のみ)			
ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。			
設置場所が狭い場合や届きにくい場合でも、作業スペースが確保できます。			
左右に0°、15°、90°の固定された位置により、ラチェットヘッドが滑ることなく安全に作業できます。			
首を0°の位置に固定し、アダプターとビットを取り付けることで、ドライバーのようにも使えます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

