


品番 : EA617CN-10

品名 : 1/4"DRx10mm ディープソケット



販売価格	750円(税抜) / 825円(税込)		
カタログ価格	750円(税抜) / 825円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/11 16:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0420ページ		



仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	11410
差込角	1/4"	対辺	10mm
全長	49.5mm	ソケット先端部外径	16mm
ソケット差込部外径	16mm	ソケット深さ	27mm

ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適なディープ仕様


ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ

6ポイントソケット

ミラー仕上げ

各部サイズ	●対辺(mm):10●全長(L;mm):49.5●先端部外径(D1;mm):16●差込部外径(D2;mm):16●ソケット深さ(T;mm):27		
-------	--	--	--

代替品

	品番 EA687AT-10 コメント 1/4"sqx10mm
--	-----------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.