

品番：EA617CN-101

品名：1/4"DRx 3/16" ディープソケット



販売価格	540円(税抜)／ 594円(税込)		
カタログ価格	540円(税抜)／594円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/21 00:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	11201
差込角	1/4"	対辺	3/16"
全長	49.5mm	ソケット先端部外径	7.8mm
ソケット差込部外径	12mm	ソケット深さ	6mm
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。			
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ			
6ポイントソケット			
ミラー仕上げ			
各部サイズ	●対辺("):3/16●全長(L;mm):49.5 ●先端部外径(D1;mm):7.8●差込部外径(D2;mm):12●ソケット深さ(T;mm):6		

代替品

	品番 コメント	EA687AT-102 1/4¥"sqx3/16¥"
--	------------	-------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.