

品番 : EA617CN-102

品名 : 1/4"DRx 7/32" ディープソケット



販売価格	540円(税抜)／594円(税込)		
カタログ価格	540円(税抜)／594円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 01:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	11202
差込角	1/4"	対辺	7/32"
全長	49.5mm	ソケット先端部外径	8.8mm
ソケット差込部外径	12mm	ソケット深さ	9mm

ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。

ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ

6ポイントソケット

ミラー仕上げ

各部サイズ	●対辺("): 7/32 ●全長(L; mm): 49.5 ●先端部外径(D1; mm): 8.8 ●差込部外径(D2; mm): 12 ●ソケット深さ(T; mm): 9		
-------	---	--	--

代替品

	品番 EA687AT-103 コメント 1/4"sqx7/32"
--	-------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.