


品番 : EA617CN-105

品名 : 1/4"DRx 5/16" ディープソケット



販売価格	550円(税抜) / 605円(税込)		
カタログ価格	550円(税抜) / 605円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/21 02:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0426ページ		



仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	11205
差込角	1/4"	対辺	5/16"
全長	49.5mm	ソケット先端部外径	12mm
ソケット差込部外径	12mm	ソケット深さ	21mm

ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。

ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ

6ポイントソケット

ミラー仕上げ

各部サイズ	●対辺("):5/16 ●全長(L;mm):49.5 ●先端部外径(D1;mm):12 ●差込部 外径(D2;mm):12 ●ソケット深さ(T; mm):21		
-------	--	--	--

代替品

	品番 EA687AT-106 コメント 1/4"sqx5/16"
--	-------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.