

品番 : EA617CN-106

品名 : 1/4"DRx11/32" ディープソケット



販売価格	600円(税抜)／660円(税込)		
カタログ価格	600円(税抜)／660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 80 (2026/02/25 05:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0420ページ		



## 仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	11206
差込角	1/4"	対辺	11/32"
全長	49.5mm	ソケット先端部外径	13.8mm
ソケット差込部外径	13.8mm	ソケット深さ	24mm

ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。

ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ

6ポイントソケット

ミラー仕上げ

各部サイズ	●対辺("):11/32 ●全長(L:mm): 49.5 ●先端部外径(D1:mm):13.8 ● 差込部外径(D2:mm):13.8 ●ソケット 深さ(T:mm):24		
-------	--	--	--

## 代替品

	品番 EA687AT-107 コメント 1/4"sqx11/32"
--	--------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.