品番: EA617CN-106

品名:1/4"DRx11/32" ディープソケット



販売価格	600円(税抜)/660円(税込)				
カタログ価格	600円(税抜)/660円(税込)				
在庫数	最新在庫: 80 (2025/12/16 05:53現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0426ページ				











仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	11206		
差込角	1/4"	対辺	11/32"		
全長	49.5mm	ソケット先端部外径	13.8mm		
ソケット差込部外径	13.8mm	ソケット深さ	24mm		
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。					

ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ

6ポイントソケット

ミラー仕上げ

各部サイズ

●対辺("):11/32●全長(L;mm):
49.5●先端部外径(D1;mm):13.8●
差込部外径(D2;mm):13.8●ソケット
深さ(T;mm):24

代替品



品番 EA687AT-107 コメント 1/4¥"sqx11/32¥"

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.