

品番：EA617CN-12

品名：1/4"DRx12mm ディープソケット



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 800円(税抜) / 880円(税込) | | |
| カタログ価格 | 800円(税抜) / 880円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 10 (2026/06/11 18:23現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0420ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------|-------|
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 11412 |
| 差込角 | 1/4" | 対辺 | 12mm |
| 全長 | 49.5mm | ソケット先端部外径 | 17mm |
| ソケット差込部外径 | 17mm | ソケット深さ | 26mm |
| ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適なディープ仕様 | | | |
| ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ | | | |
| 6ポイントソケット | | | |
| ミラー仕上げ | | | |
| 各部サイズ | ●対辺(mm):12●全長(L;mm):49.5●先端部外径(D1;mm):17●差込部外径(D2;mm):17●ソケット深さ(T;mm):26 | | |

代替品

| | | |
|--|------|-------------|
| | 品番 | EA687AT-12 |
| | コメント | 1/4"sqx12mm |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.