品番: EA617CN-12

品名: 1/4"DRx12mm ディープソケット



販売価格	800円(税抜)/880円(税込)				
カタログ価格	800円(税抜)/880円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>15</b> (2025/11/20 09:05現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0426ページ				











## 仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	11412
差込角	1/4"	対辺	12mm
全長	49.5mm	ソケット先端部外径	17mm
ソケット差込部外径	17mm	ソケット深さ	26mm

ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適なディープ仕様

ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ

6ポイントソケット

ミラー仕上げ

さ(T;mm):26

## 代替品



品番 EA687AT-12 コメント 1/4¥"sqx12mm

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.