

品番 : EA617CN-4


品名 : 1/4"DRx 4mm ディープソケット



販売価格	635円(税抜) / 699円(税込)		
カタログ価格	635円(税抜) / 699円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/14 04:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



1/4"	6.35mm	3/8"	9.52mm
1/2"	12.7mm	1/2"	12.7mm
1"	25.4mm	1 1/2"	38.1mm



1/4"	6.35mm	3/8"	9.52mm
1/2"	12.7mm	1/2"	12.7mm
1"	25.4mm	1 1/2"	38.1mm

### 仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	11404
差込角	1/4"	対辺	4mm
全長	49.5mm	ソケット先端部外径	7.8mm
ソケット差込部外径	12mm	ソケット深さ	5mm
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適なディープ仕様			
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ			
6ポイントソケット			
ミラー仕上げ			
各部サイズ	●対辺(mm):4 ●全長(L;mm):49.5 ●先端部外径(D1;mm):7.8 ●差込部外径(D2;mm):12 ●ソケット深さ(T;mm):5		

### 代替品

	品番	EA687AT-4
	コメント	1/4"sqx4.0mm

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.