品番: EA617CN-7

品名: 1/4"DRx 7mm ディープソケット



販売価格	650円(税抜) / 715円(税込)				
カタログ価 格	650円(税抜)/715円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>25</b> (2025/11/20 09:04現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0426ページ				











## 仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	11407		
差込角	1/4"	対辺	7mm		
全長	49.5mm	ソケット先端部外径	11.8mm		
ソケット差込部外径	12mm	ソケット深さ	23mm		
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適なディープ仕様					

ホルトの員通したナットや、奥まった所での作業に最適なティーフ仕様

ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ

6ポイントソケット

ミラー仕上げ

各部サイズ

●対辺(mm):7●全長(L;mm):49.5 ●先端部外径(D1;mm):11.8●差込 部外径(D2;mm):12●ソケット深さ

(T;mm):23

## 代替品



**品番** EA687AT-7

コメント 1/4¥"sqx7.0mm

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.