品番: EA617CN-8

品名: 1/4"DRx 8mm ディープソケット



販売価格	650円(税抜) / 715円(税込)				
カタログ価 格	650円(税抜)/715円(税込)				
在庫数	最新在庫: 42 (2025/11/20 09:04現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0426ページ				











仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	11408
差込角	1/4"	対辺	8mm
全長	49.5mm	ソケット先端部外径	12mm
ソケット差込部外径	12mm	ソケット深さ	21mm

ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適なディープ仕様

ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ

6ポイントソケット

ミラー仕上げ

各部サイズ

●対辺(mm):8●全長(L;mm):49.5

●先端部外径(D1;mm):12●差込部

外径(D2;mm):12●ソケット深さ(T;mm):21

代替品



品番 EA687AT-8 コメント 1/4¥"sqx8.0mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.