


品番：EA617CN-9

品名：1/4"DRx 9mm ディープソケット



販売価格	730円(税抜)／ 803円(税込)		
カタログ価格	730円(税抜)／803円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/08/14 17:35現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	SIGNET(シグネット)	型番	11409
差込角	1/4"	対辺	9mm
全長	49.5mm	ソケット先端部外径	13.8mm
ソケット差込部外径	13.8mm	ソケット深さ	24mm
ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適なディープ仕様			
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ			
6ポイントソケット			
ミラー仕上げ			
各部サイズ	●対辺(mm):9●全長(L;mm):49.5 ●先端部外径(D1;mm):13.8●差込部外径(D2;mm):13.8●ソケット深さ(T;mm):24		

代替品

	品番 コメント	EA687AT-9 1/4¥"sqx9.0mm
--	------------	----------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.